

新生テクノス・ミズノ共同企画

耐切創手袋 [滑り止めシリコン付]

快適性や操作性により優れた耐切創手袋を商品化！



REACH BEYOND

手先を動かす細かい作業にお勧めです。

●シリコンプリント〈掌部〉



〈掌部〉

〈甲部〉

特 徴

- 操作性の良い15ゲージの耐切創手袋 [ゲージ：ニット素材の編み目の数を表す単位
15ゲージはハイゲージで細かい糸を表します]
- 耐切創レベル5 [※EN388 2003に
基づく評価]・高強度ポリエチレンとバサルト繊維を使用
- 掌側にシリコンプリント配置、作業時にものが掴みやすい

耐切創手袋 [滑り止めシリコン付] H3JGG00105

サイズ：WF(19～20cm)・F(23～24cm)

※伸縮性のあるニット素材を使用している為、実際のサイズ許容範囲は表示より広いものとなります。

耐切創レベル：5 [※EN388 2003に基づく評価]

素材：本体 / ポリエチレン、ナイロン、バサルト繊維

滑り止め部 / ポリウレタン

原産国：中国

耐切創レベルとは

5Nの荷重下で往復運動する円形の刃で試験片を水平運動させる。厚地のテント地を同様にテストして出した数値と比較した指数という EN 388 2003 の試験方法に基づき評価したレベル。1～5 の 5 段階評価で、数字が大きいくほど耐切創レベルが高いことを示す。

ミズノ耐切創手袋 取り扱い上の注意

- 耐切創性に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
- 先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
- 鋭利な品物(刃物・ガラス等)や金属等のバリ部分等を強く擦る・握る・叩くというようなご使用については予防効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全かどうかの確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
- 炎症、かぶれ、かゆみなどを感じた時はご使用を中止し、医師に相談してください。
- 感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。

商品のご注文、お問い合わせは
こちらからご連絡下さい▶▶▶



ミズノ法人営業部HP

https://sports-service.mizuno.jp/btob_service



ミズノ株式会社
mizuno.jp

「ミズノお客様相談センター」TEL.0120-320-799

〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3丁目22

〒559-8510 大阪府住之江区南港北1丁目12番35号

●商品写真は、印刷のため実物と異なる場合があります。

●やむをえない事情により、記載価格、商品仕様、原産国を変更する場合があります。

●写真・文章の無断転載および複製を禁じます。●チラシ有効期限 2021年5月末まで